



EXTENSION À DOUBLE BASCULE NVENT CADDY SPEED LINK Y-TOGGLE, EMBOUT AVEC ŒILLET



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires

Stabilisation améliorée grâce à sa forme Y

CARACTÉRISTIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Matériau	Finition	Coefficient de sécurité de charge statique	Diamètre du câble	Longueur du câble métallique « Y »(YL)
SLD15Y500	195960	Acier	Électrozingué	5:1	1.5 mm	0.5m


Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	A	B	Charge statique (F)	Quantité d'emballage
SLD15Y500	195960	39 mm	5 mm	195N	1.0000

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Verrou nVent CADDY Speed Link non compris.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER