

RACKPOWER| CAPTEUR SIMPLE DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ



Capteur simple de température et d'humidité pour les PDU nVent SCHROFF RackPower.

FEATURES

Capteur simple de température et d'humidité

Avec câble de 2 mètres et aimant intégré pour un montage facile

Pour PDU RackPower de série RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx

Enfichable à chaud pour une intégration facile

Plage de mesure de la température de 0 à 65 °C

Précision de la mesure de la température +2 %

Plage de mesure de l'humidité de 10 à 90 % HR, Sans condensation

Précision de la mesure de l'humidité +5 %

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Famille Produit	Compatible avec	Quantité par colis	Hauteur en mm	Removable Input Cable
EA9103	Capteur	Enlogic	RackPower	1	270mm	Non

Table 2/2

Référence catalogue	Type de prise
EA9103	RJ45

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER