

PDU| BÂTI DE PRISES, IEC C13



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, la PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec sorties IEC C13.

CERTIFICATIONS



FEATURES

230 V, 10 A

Montage vertical ou horizontal

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Bâtis de prises avec prises IEC 60320-C13

Câble de raccordement 2 m, extrémité ouverte avec ferrules

Conformément à la norme IEC 60320

Hauteur utile 1 U

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Couleur	Tension AC
60110-290	Bâti de prises	CEI C13	8	Non	Gris	230V
60110-291	Bâti de prises	CEI C13	12	Non	Gris	230V
60110-292	Bâti de prises	CEI C13	16	Non	Gris	230V

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur	Profondeur en mm	Finition	Matériel	Quantité par colis
60110-290	438.5mm	44mm	Anodisé	Aluminium, Plastique	1
60110-291	438.5mm	44mm	Anodisé	Aluminium, Plastique	1
60110-292	608.5mm	44mm	Anodisé	Aluminium, Plastique	1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER