

PDUJ BÂTI DE PRISES, IEC C19



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium 1 U par 1 U, le bâti prises peut facilement être intégré dans un rack avec sorties IEC C19.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Bâtis de prises avec prises IEC C19

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Câble de raccordement 2 m, avec connecteur conformément à la norme IEC 60309

Hauteur utile 1 U

Hauteur utile 1 U

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Couleur	Tension AC
60110-280	Bâti de prises	CEI C19	8	Non	Gris	230V
60110-281	Bâti de prises	CEI C19	12	Non	Gris	230V
60110-282	Bâti de prises	CEI C19	12	Non	Gris	230V

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur en mm	Longueur	Profondeur en mm	Finition	Matériel	Quantité par colis
60110-280	44mm	438.5mm	44mm	Anodisé	Aluminium, Plastique	1
60110-281	44mm	947.5mm	44mm	Anodisé	Aluminium, Plastique	1
60110-282	44mm	947.5mm	44mm	Anodisé	Aluminium, Plastique	1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER