


MULTIPACPRO FRONT HANDLE, ONE-PIECE, WIDTH 10 MM



The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Load-carrying capacity 30 kg/pair

Assembly on the front panel

Can be used for the aluminium or sheet metal versions

CARACTÉRISTIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Handle Type	Package Quantity	Product Type	Product Family	Fonctionne avec	Rack Height
20860-256	Droit	2	Handle	MultipacPRO, Frame Type Plug-In Unit	Chassis, Front Panels	1 U
20860-257	Droit	2	Handle	MultipacPRO, Frame Type Plug-In Unit	Chassis, Front Panels	2 U
20860-258	Droit	2	Handle	MultipacPRO, Frame Type Plug-In Unit	Chassis, Front Panels	3 U
20860-259	Droit	2	Handle	MultipacPRO, Frame Type Plug-In Unit	Chassis, Front Panels	4 U

Référence catalogue	Handle Type	Package Quantity	ProductType	Product Family	Fonctionne avec	Rack Height
20860-260	Droit	2	Handle	MultipacPRO, Frame Type Plug-In Unit	Chassis, Front Panels	5 U

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur	Couleur	Matériau
20860-256	10 mm	Silver	Aluminium
20860-257	10 mm	Silver	Aluminium
20860-258	10 mm	Silver	Aluminium
20860-259	10 mm	Silver	Aluminium
20860-260	10 mm	Silver	Aluminium

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER