


NVENT CADDY MACROFIX ISOLÉ M8



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARACTÉRISTIQUES

Finition: Électrozingué

Matériau: EPDM-SBR Rubber;Steel

Température: -50 à 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tuyau	Plage de tailles de tuyau	NB/DN	Taille de tige filetée
MFE015	586201	11 - 15 mm	1/4"	0.25 in	8	8
MFE019	586202	15 - 19 mm	3/8"	0.375 in	10	8
MFE025	586203	19 - 25 mm	1/2"	0.5 in	15	8
MFE031	586204	25 - 31 mm	3/4"	0.75 in	20	8
MFE037	586205	31 - 37 mm	1 po	1 po	25	8
MFE044	586206	37 - 44 mm	1 1/4"	1.25 in min	32	8
MFE050	586207	44 - 50 mm	1 1/2"	1.5 in	40	8
MFE058	586208	50 - 58 mm				8
MFE068	586209	58 - 68 mm	2"	2 in min	50	8


Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Largeur (I)	Épaisseur (T)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique (F)
MFE015	586201	20 mm	1 mm	6	17mm	1000N
MFE019	586202	20 mm	1 mm	6	17mm	1000N
MFE025	586203	20 mm	1 mm	6	22mm	1000N
MFE031	586204	20 mm	1 mm	6	22mm	1000N
MFE037	586205	20 mm	1 mm	6	22mm	1000N
MFE044	586206	20 mm	1 mm	6	27mm	1000N
MFE050	586207	20 mm	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFE058	586208	20 mm	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFE068	586209	20 mm	1.25 mm	6	32mm	1500N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER