

NVENT CADDY MACROFIX PLUS NON ISOLÉ



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Angle d'ouverture du collier agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de tuyauteries standards

Le système de verrouillage rapide empêche l'ouverture accidentelle du collier lorsque la tuyauterie est bougée ou ajustée

Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d'une seule main

La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

CARACTÉRISTIQUES

Finition: Électrozingué

Matériau: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Numéro d'article	Diamètre extérieur (OD)	Taille de tige filetée	NB/DN	Taille du tuyau	Largeur (I)
MFZ019	586801	15 - 19 mm	8, 10	10	3/8"	20 mm
MFZ023	586802	19 - 23 mm	8, 10	15	1/2"	20 mm
MFZ029	586803	23 - 29 mm	8, 10	20	3/4"	20 mm
MFZ035	586804	29 - 35 mm	8, 10	25	1 po	20 mm
MFZ041	586805	35 - 41 mm	8, 10			20 mm
MFZ048	586806	41 - 48 mm	8, 10	32	1 1/4"	20 mm
MFZ055	586807	49 - 55 mm	8, 10	40	1 1/2"	21 mm
MFZ062	586808	54 - 62 mm	8, 10	50	2"	21 mm
MFZ072	586809	62 - 72 mm	8, 10			21 mm
MFZ083	586810	73 - 83 mm	8, 10	65	2 1/2"	23 mm
MFZ093	586811	83 - 93 mm	8, 10	80	3"	23 mm
MFZ103	586812	93 - 103 mm	8, 10	90	3 1/2"	23 mm
MFZ113	586813	103 - 113 mm	8, 10			23 mm
MFZ123	586814	113 - 123 mm	8, 10	100	4"	23 mm
MFZ133	586815	123 - 133 mm	8, 10			23 mm
MFZ143	586816	133 - 143 mm	8, 10	125	5"	23 mm
MFZ153	586817	143 - 153 mm	8, 10			25 mm
MFZ165	586818	155 - 165 mm	8, 10			25 mm
MFZ175	586819	165 - 175 mm	8, 10	150	6"	25 mm
MFZ205	586820	195 - 205 mm	8, 10			27 mm
MFZ220	586821	210 - 220 mm	8, 10	200	8"	27 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Épaisseur (T)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique (F)
MFZ019	586801	1 mm	6	27mm	1000N
MFZ023	586802	1 mm	6	27mm	1000N
MFZ029	586803	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ035	586804	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ041	586805	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ048	586806	1 mm	6	32mm	1000N
MFZ055	586807	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFZ062	586808	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFZ072	586809	1.25 mm	6	37mm	1500N

Référence catalogue	Numéro d'article	Épaisseur (T)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Chargestatique (F)
MFZ083	586810	1.5 mm	6	37mm	2000N
MFZ093	586811	1.5 mm	6	37mm	2000N
MFZ103	586812	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFZ113	586813	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFZ123	586814	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFZ133	586815	2 mm	6	40mm	3000N
MFZ143	586816	2 mm	6	40mm	3000N
MFZ153	586817	2 mm	6	40mm	3200N
MFZ165	586818	2 mm	6	40mm	3200N
MFZ175	586819	2 mm	6	40mm	3200N
MFZ205	586820	2.25 mm	6	40mm	3600N
MFZ220	586821	2.25 mm	6	40mm	3600N

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER