

FIXATION STRUCTURELLE DE RETENUE POUR CANALISATION SECONDAIRE SUR TROU FILETÉ



CERTIFICATIONS



FEATURES

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Se fixe à des chevilles à béton ou des attaches structurelles avec filetages femelles

Peut être utilisé pour se fixer sur des structures en métal

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériel	Finition	Longueur (L)	Dimension de la Tige (RS)	Diamètre de la vis (Sc)
CSBBRS3MEG	402241	Acier	Electrozingué	40.4mm	10, 12	10


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur en mm (H)	Longueur de la vis (L)	Largeur en mm (W)
CSBBRS3MEG	402241	28.2mm	19mm	26.9mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les fixations pour structure de canalisation secondaire ne servent qu'à leur maintien et ne sont pas conçues pour l'accrochage des canalisations de gicleurs.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER