

PDU| BÂTI DE PRISES, IEC C13, MESURÉE



PDU avec wattmètre local. Les données pertinentes relatives à l'alimentation sont présentées sur un écran d'affichage intégré.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Hauteur utile 1 U

Mesure et affichage intégrés via l'unité d'affichage locale

Bâtis de prises avec prises IEC 60320-C13

Montage vertical ou horizontal

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Couleur	Tension AC
60110-296	Bâti de prises	CEI C13	8	Oui	Gris	230V

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur	Profondeur en mm	Matériel	Quantité par colis
60110-296	438.5mm	44mm	Aluminium, Plastique	1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER