



NVENT CADDY MACROFIX PLUS NI EZ AVEC FERMETURE FACILE



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Contient un mécanisme de fermeture facile

Les rondelles en plastique permettent d'éviter l'écrasement du tuyau en CPVC ou en plastique et d'assurer un ajustement flottant

Les bords évasés et la zone de soudage spécialement conçue permettent de protéger la canalisation CPVC

Idéal pour les installations où l'espace est limité et où les conduites d'eau, de gaz et d'électricité sont proches de la surface de fixation

Suitable for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) steel sprinkler pipe

Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6" (150 mm) of the attachment surface

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

CARACTÉRISTIQUES

Finition: Électrozingué

Matériau: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Numéro d'article	Taille du tuyau	Plage de tailles de tuyau	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille de tige filetée
MPZ020	595052	1/2"	0.5 in	15	20.0 - 21.3 mm	10
MPZ025	595053	3/4"	0.75 in	20	25.0 - 26.9 mm	10
MPZ032	595054	1 po	1 po	25	32.0 - 33.7 mm	10
MPZ040	595056	1 1/4"	1.25 in min	32	40.0 - 42.4 mm	10
MPZ050	595057	1 1/2"	1.5 in	40	48.3 - 50 mm	10
MPZ063	595059	2"	2 in min	50	60.3 - 63 mm	10
MPZ075	595061	2 1/2"	2.5 in	65	75.0 - 76.1 mm	10
MPZ110	595063	4"	4 in	100	110.0 - 114.3 mm	10

Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Largeur (l)	Épaisseur (T)	Charge statique (F)	Certifications
MPZ020	595052	30 mm	1.5 mm	1125N	Protection incendie AON, BB019, supports de suspension de tuyau
MPZ025	595053	30 mm	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ032	595054	30 mm	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ040	595056	30 mm	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ050	595057	30 mm	2 mm	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components

Référence catalogue	Numéro d'article	Largeur (l)	Épaisseur (T)	Chargestatique (F)	Certifications
MPZ063	595059	30 mm	2 mm	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ075	595061	30 mm	2 mm	1725N	
MPZ110	595063	30 mm	2.5 mm	2000N	

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER