

## NVENT CADDY SPEED LINK SLDM AVEC EMBOUT TYPE BASCULE



### FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout du type bascule

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel

Réglage en hauteur pendant et après l'installation avec un système de déverrouillage intégré sans clé

### CARACTÉRISTIQUES

Table 1/2




Référence catalogue	Numéro d'article	Matériau	Finition	Diamètre du câble	Longueur du câble	A
SLDM615L2T	196044	Acier	Électrozingué	1.5 mm	2m	39 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	B	Charge statique (F)
SLDM615L2T	196044	5 mm	195N

<b>Taille de tige fileté:</b>	6
<b>Longueur (L):</b>	7 mm
<b>Largeur (I):</b>	9.2 mm
<b>Hauteur (H):</b>	24.5 mm

## DIAGRAMS



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**