

PDU| BÂTI DE PRISES, IEC, TRIPHASÉ



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis aluminium 1U par 1U, le bâti de prises avec sorties IEC C13 et C19, entrée 3 phases, peut facilement être intégré dans un rack.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Bâtis de prises avec prises IEC conformément à la norme IEC 60320

Montage vertical

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)

Câble de raccordement 2 m

Hauteur utile 1 U

Hauteur utile 1 U

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Couleur	Tension AC
60110-283	Bâti de prises	CEI C13	18	Non	Gris, Noir, Rouge	400V
60110-284	Bâti de prises	CEI C13, CEI C19	24	Non	Gris, Noir, Rouge	400V

Référence catalogue	Type de produit	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Couleur	Tension AC
60110-285	Bâti de prises	CEI C13, CEI C19	30	Non	Gris, Noir, Rouge	400V

Table 2/2						
Référence catalogue	Hauteur en mm	Longueur	Profondeur en mm	Finition	Matériel	Quantité par colis
60110-283	44mm	947.5mm	44mm	Anodisé	Aluminium, Plastique	1
60110-284	44mm	947.5mm	44mm	Anodisé	Aluminium, Plastique	1
60110-285	44mm	1753mm	44mm	Anodisé	Aluminium, Plastique	1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Équerre de fixation pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER