


RÉPARTITEUR QUADRIPOLAIRE TRC, 630 A



CERTIFICATIONS



FEATURES

Carter de protection transparent

Boulons inclus pour les connexions de sortie

Accessibilité de câblage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Conforme RoHS

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Peak Short Circuit Current (I _{pk})	Matériel	courant de courte durée admissible (I _{cw}) 1s	Nombre de connexions côté ligne	Nombre de connexions côté charge
TRC-630A	563190	84kA	Cuivre, Polyamide renforcé de fibre de verre, Plexiglass	52kA	1	8

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Taille du filetage (TS)	Tension de fonctionnement max., IEC (Ui)	Taille du trou (HS)	Hauteur en mm (H)	Largeur en mm (W)
TRC-630A	563190	M8	1000	10mm	338 – 390mm	340mm


Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Profondeur en mm (D)	A	Poids unitaire	Auto-extinguible	Conformité
TRC-630A	563190	60mm	290mm	4.8kg	UL® 94V-0	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER