


GUIDE-CARTE| AVEC CODAGE, POUR CPCI/ VME64X, CLIP ESD PRÉ-ASSEMBLÉ



CERTIFICATIONS



FEATURES

NOUVELLE génération de guide-cartes avec détrompage en matière plastique pour un maintien fiable des PCB ou des unités enfichables

Stabilité significativement accrue, grâce à une conception optimisée et un matériau (PC) de haute qualité

Propriétés de sécurité incendie améliorées, répond à toutes les exigences EN 45545-2 R22, R23 et R24 avec HL3

« sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21

Fixation possible sur des profils (aluminium extrudé) ou des plaques d'épaisseur 1,5 mm

Possibilité de visser les guide-cartes sur les profilés horizontaux de types H et R, pour des exigences de tenue aux chocs et aux vibrations plus élevées.

Clip ESD disponible pour un contact conducteur entre le circuit imprimé et le profilé horizontal pré-assemblé

Température de stockage : de -40 °C à 130 °C

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Profondeur de la carte	Matériel	Couleur	Quantité par colis
---------------------	------	-----------------	------------------------	----------	---------	--------------------

24568-847	Coding and Preassembled ESD Clips	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19, Systèmes	160mm	Polycarbonate	Rouge	10
24568-848	Coding and Preassembled ESD Clips	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19, Systèmes	160mm	Polycarbonate	Gris	10
24568-850	Coding and Preassembled ESD Clips	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19, Systèmes	160mm	Polycarbonate	Rouge	10
24568-851	Coding and Preassembled ESD Clips	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19, Systèmes	160mm	Polycarbonate	Gris	10
24568-853	Coding and Preassembled ESD Clips	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19, Systèmes	70mm	Polycarbonate	Rouge	10
24568-854	Coding and Preassembled ESD Clips	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19, Systèmes	70mm	Polycarbonate	Gris	10
24568-855	Coding and Preassembled ESD Clips	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19, Systèmes	70mm	Polycarbonate	Rouge	10
24568-856	Coding and Preassembled ESD Clips	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19, Systèmes	70mm	Polycarbonate	Gris	10

Table 2/2

Référence catalogue	Conformité	Largeur de rainure
24568-847	EN 45545-2	2
24568-848	EN 45545-2	2
24568-850	EN 45545-2	2
24568-851	EN 45545-2	2
24568-853	EN 45545-2	2
24568-854	EN 45545-2	2
24568-855	EN 45545-2	2
24568-856	EN 45545-2	2

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
schroff.nvent.com

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
schroff.nvent.com

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
schroff.nvent.com

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
schroff.nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER