

FIXATION STRUCTURELLE DE RETENUE POUR CANALISATION SECONDAIRE SUR TROU FILETÉ



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Se fixe à des chevilles à béton ou des attaches structurelles avec filetages femelles

Peut être utilisé pour se fixer sur des structures en métal

CARACTÉRISTIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Matériau	Finition	Taille de tige filetée	Hauteur (H)	Longueur (L)
CSBBRS3MEG	402241	Acier	Électrozingué	10, 12	28.2 mm	40.4 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Largeur (l)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
CSBBRS3MEG	402241	26.9 mm	10	19mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les fixations pour structure des embranchements servent uniquement au maintien et non à la suspension de la tuyauterie de gicleurs d'incendie.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER