



## NVENT CADDY MACROFIX PLUS



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Isolation résistante au vieillissement

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

### CARACTÉRISTIQUES

- Couleur:** Noir
- Finition:** Électrozingué
- Matériau:** Steel;EPDM-SBR Rubber
- Température:** -50 à 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tuyau	NB/DN	Taille de tige filetée	Largeur (I)
---------------------	------------------	-------------------------	-----------------	-------	------------------------	-------------

MPD014	400078	12 - 14 mm	1/4"	8	8, 10	20 mm
MPD073	400088	70 - 73 mm			8, 10	20 mm
MPD169	400099	165 - 169 mm	6"	150	8, 10	23 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Épaisseur (T)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique (F)
MPD014	400078	1.5 mm	6	20mm	1000N
MPD073	400088	2 mm	6	25mm	1300N
MPD169	400099	2.5 mm	8	30mm	2200N

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

## DIAGRAMS



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**