

NVENT CADDY MACROFIX PLUS ISOLÉ



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Angle d'ouverture du collier agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de tuyauteries standards

Le système de verrouillage rapide empêche l'ouverture accidentelle du collier lorsque la tuyauterie est bougée ou ajustée

Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d'une seule main

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARACTÉRISTIQUES

Couleur:	Noir
Finition:	Électrozingué
Matériau:	Steel;EPDM-SBR Rubber
Température:	-50 à 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Diamètre extérieur (OD)	Taille de tige filetée	NB/DN	Taille du tuyau	Plage de tailles de tuyau
MFP015	586701	11 - 15 mm	8, 10	8	1/4"	0.25 in
MFP019	586702	15 - 19 mm	8, 10	10	3/8"	0.375 in
MFP025	586703	19 - 25 mm	8, 10	15	1/2"	0.5 in
MFP031	586704	25 - 31 mm	8, 10	20	3/4"	0.75 in
MFP037	586705	31 - 37 mm	8, 10	25	1 po	1 po
MFP044	586706	37 - 44 mm	8, 10	32	1 1/4"	1.25 in min
MFP051	586707	45 - 51 mm	8, 10	40	1 1/2"	1.5 in
MFP058	586708	50 - 58 mm	8, 10			
MFP068	586709	58 - 68 mm	8, 10	50	2"	2 in min
MFP078	586710	68 - 78 mm	8, 10	65	2 1/2"	2.5 in
MFP088	586711	78 - 88 mm	8, 10			
MFP098	586712	88 - 98 mm	8, 10	80	3"	3 in
MFP108	586713	98 - 108 mm	8, 10	90	3 1/2"	3.5 in
MFP118	586714	108 - 118 mm	8, 10	100	4"	4 in
MFP128	586715	118 - 128 mm	8, 10			
MFP138	586716	128 - 138 mm	8, 10			
MFP148	586717	138 - 148 mm	8, 10	125	5"	5 in
MFP160	586718	150 - 160 mm	8, 10			
MFP170	586719	160 - 170 mm	8, 10	150	6"	6 in
MFP200	586720	190 - 200 mm	8, 10			
MFP215	586721	205 - 215 mm	8, 10			

Table 2/2


Référence catalogue	Numéro d'article	Largeur (I)	Épaisseur (T)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique (F)
MFP015	586701	20 mm	1 mm	6	27mm	1000N
MFP019	586702	20 mm	1 mm	6	27mm	1000N
MFP025	586703	20 mm	1 mm	6	32mm	1000N

Référence catalogue	Numéro d'article	Largeur (l)	Épaisseur(T)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique (F)
MFP031	586704	20 mm	1 mm	6	32mm	1000N
MFP037	586705	20 mm	1 mm	6	32mm	1000N
MFP044	586706	20 mm	1 mm	6	37mm	1000N
MFP051	586707	21 mm	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP058	586708	21 mm	1.25 mm	6	37mm	1500N
MFP068	586709	21 mm	1.25 mm	6	40mm	1500N
MFP078	586710	23 mm	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP088	586711	23 mm	1.5 mm	6	40mm	2000N
MFP098	586712	23 mm	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP108	586713	23 mm	1.75 mm	6	45mm	2500N
MFP118	586714	23 mm	1.75 mm	6	50mm	2500N
MFP128	586715	23 mm	2 mm	6	50mm	3000N
MFP138	586716	23 mm	2 mm	6	50mm	3000N
MFP148	586717	25 mm	2 mm	6	50mm	3200N
MFP160	586718	25 mm	2 mm	6	50mm	3200N
MFP170	586719	25 mm	2 mm	6	50mm	3200N
MFP200	586720	27 mm	2.25 mm	6	50mm	3600N
MFP215	586721	27 mm	2.25 mm	6	50mm	3600N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application

erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord	Europe	Europe	APAC
+1.800.753.9221	Netherlands:	Germany:	Shanghai:
Option 1 – Customer Care	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
Option 2 – Technical Support	France:	Other Countries:	Sydney:
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500