


NVENT CADDY MACROFIX PLUS LF FAIBLE FRICTION



FONCTIONS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Isolation résistante au vieillissement spécialement conçue pour des applications sur tuyau en plastique

Les propriétés de faible friction permettent la dilatation, la contraction et une grande facilité de glissement du tuyau

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

CARACTÉRISTIQUES

Finition:	Électrozingué
Matériau:	Steel;EPDM-SBR Rubber
Couleur:	Vert
Température:	-50 à 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tuyau	NB/DN	Taille du tuyau en plastique	Taille de tige filetée
MPL016	595035	16 mm	3/8"	10		8, 10
MPL020	595036	20 mm	1/2"	15	20mm	8, 10
MPL025	595037	25 mm	3/4"	20	25mm	8, 10
MPL032	595038	32 mm	1 po	25	32mm	8, 10
MPL040	595039	40 mm	1 1/4"	32	40mm	8, 10


Référence catalogue	Numéro d'article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tuyau	NB/DN	Taille du tuyau en plastique	Taille de tige filetée
MPL050	595040	50 mm	1 1/2"	40	50mm	8, 10
MPL063	595042	63 mm	2"	50	63mm	8, 10
MPL075	595043	75 mm	2 1/2"	65	75mm	8, 10
MPL090	595044	90 mm	3"	80	90mm	8, 10
MPL110	595045	110 mm	4"	100	100mm	8, 10
MPL125	595046	125 mm			110mm	8, 10
MPL160	595048	160 mm			160mm	8, 10

Table 2/2				
Référence catalogue	Numéro d'article	Largeur (l)	Épaisseur (T)	Charge statique (F)
MPL016	595035	30 mm	1.5 mm	1125N
MPL020	595036	30 mm	1.5 mm	1125N
MPL025	595037	30 mm	1.5 mm	1125N
MPL032	595038	30 mm	1.5 mm	1125N
MPL040	595039	30 mm	1.5 mm	1125N
MPL050	595040	30 mm	2 mm	1725N
MPL063	595042	30 mm	2 mm	1725N
MPL075	595043	30 mm	2 mm	1725N
MPL090	595044	30 mm	2 mm	1725N
MPL110	595045	30 mm	2.5 mm	2000N
MPL125	595046	30 mm	2.5 mm	2000N
MPL160	595048	30 mm	2.5 mm	2000N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER