



## ABP CINGHIA PERFORATA CON BORDO ARROTONDATO, PER APPLICAZIONI STANDARD



### FEATURES

Cinghia di montaggio perforata in acciaio

Racchiuso in un involucro di plastica

### SPECIFICATIONS

**Finitura:** Prezincato

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Larghezza	Lunghezza	Spessore	Dimensione del foro
ABP12PG	583920	Acciaio	12 mm	10 m	0.8 mm	5 mm
ABP12S4	584020	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	12 mm	10 m	0.8 mm	5 mm
ABP17PG	583930	Acciaio	17 mm	10 m	0.8 mm	7 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Carico statico
ABP12PG	583920	560N
ABP12S4	584020	700N
ABP17PG	583930	800N

## AVVERTENZA

---

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**