

APY STAFFA A PARETE ORIZZONTALE



FEATURES

Staffa da muro per profili a C e profili strut, orientamento orizzontale

Completo di fissaggi

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Table 1/2


Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Tipo di profilo	Tipo di profilo strut	Altezza (H)	Larghezza (Largh.)
APYE01EG	584758	Acciaio	E0L, E0, E1		40 mm	124 mm
APYE23EG	584740	Acciaio	E2L, E2, E3		40 mm	124 mm
APYE4STRUTEG	584751	Acciaio	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm	144 mm
APYSTRUTS6	584840	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm	144 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Spessore (S)	A	B	C
APYE01EG	584758	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Numero catalogo	Codice articolo	Spessore (S)	A	B	C
APYSTRUTS6	584840	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER