

C-CHANNEL 1-1 ANGLE BRACKET



FEATURES

Applicabile universalmente per l'assemblaggio di sistemi di supporto

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio


Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Tipo di profilo	Angolo (a)	A	B	C
EBS25A090	584660	E0, E0L, E1	90 °	25 mm	46 mm	4 mm
EBS35A090	587530	E2, E2L, E3, E4	90 °	35 mm	46 mm	4 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	D	Diametro del foro (HS)
EBS25A090	584660	10.5 mm	10.5 mm
EBS35A090	587530	10.5 mm	10.5 mm

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER