

CHK CATENA



CERTIFICATIONS



FEATURES

Versatile catena a doppio anello non saldata

Conforms to DIN 5686


SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza (L)	A	B	D	Carico statico (F)
CHK22K	385860	30 m	28 mm	9 mm	2 mm	400N
CHK25K	385870	30 m	31 mm	10 mm	2.2 mm	500N
CHK27K	385880	30 m	35 mm	11 mm	2.5 mm	700N
CHK30K	385890	30 m	39 mm	12.5 mm	2.8 mm	900N
CHK32K	385900	25 m	41 mm	14 mm	3.1 mm	1200N



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER