

MORSETTO PER PROFILO STRUT INTERNO INC8



CERTIFICATIONS



FEATURES

Monta il profilo strut all'interno delle travi

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Finitura	Tipo di profilo strut	A	Diametro della vite (Dv)
INC8	336290	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	8


Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza della vite (L)	Coppia (TQ)	Carico statico (F)	Quantità confezione
INC8	336290	25mm	6 N·m	450N	1.0000

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Strut channel must be cut 3/4" (20mm) shorter than the inner distance between the two beam flanges in order to accommodate the clamps.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER