



NVENT CADDY MACROFIX PLUS NI EZ CON CHIUSURA FACILE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Contiene un meccanismo di chiusura facile

Le rondelle aiutano a evitare lo schiacciamento del tubo in CPVC o plastica e garantiscono un fissaggio flottante

I bordi svasati e lo speciale design dell'area di saldatura aiutano a proteggere le tubazioni in CPVC

Ideale per installazioni dove lo spazio è limitato ed è richiesta l'esecuzione di servizi vicino alla superficie di aggancio

Suitable for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) steel sprinkler pipe

Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6" (150 mm) of the attachment surface

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio


Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Dimensione tubo	NB/DN (Diametro nominale)	Diametro esterno (DE)	Dimensione della barra filettata (DBR)	Larghezza (Largh.)
MPZ020	595052	1/2"	15	20.0 - 21.3 mm	10	30 mm
MPZ025	595053	3/4"	20	25.0 - 26.9 mm	10	30 mm
MPZ032	595054	1"	25	32.0 - 33.7 mm	10	30 mm
MPZ040	595056	1 1/4"	32	40.0 - 42.4 mm	10	30 mm
MPZ050	595057	1 1/2"	40	48.3 - 50 mm	10	30 mm
MPZ063	595059	2"	50	60.3 - 63 mm	10	30 mm
MPZ075	595061	2 1/2"	65	75.0 - 76.1 mm	10	30 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Spessore (S)	Carico statico (F)	Certificazioni
MPZ020	595052	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, BB019, ganci per tubazioni
MPZ025	595053	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ032	595054	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ040	595056	1.5 mm	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ050	595057	2 mm	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ063	595059	2 mm	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ075	595061	2 mm	1725N	

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER