



## BASE PER PROFILI DEL TELAIO AD H NVENT CADDY PYRAMID



### FEATURES

La parte inferiore in schiuma o gomma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanic

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

L'interfaccia in gomma della copertura è ideale per le installazioni di pannelli solari

Componenti di montaggio preinstallati sulle basi

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

Adatto a profili strut standard

### SPECIFICATIONS

Table 1/3

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Finitura	Temperatura	Fattore di sicurezza del carico statico	Rivestimento inferiore in gomma
PHB	360422	Steel, Polypropylene, Polyethylene	Zincata a caldo	-34 to 54.4 °C	3:1	Schiuma

Table 2/3


Numero catalogo	Codice articolo	Tipo di profilo strut	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Larghezza (Largh.)	Area della superficie
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------	---------------	--------------------	-----------------------

PHB	360422	A (41 x 41 mm)	117 mm	314 mm	314 mm	0.09m <sup>2</sup>
-----	--------	----------------	--------	--------	--------	--------------------

Table 3/3

Numero catalogo	Codice articolo	Peso unitario	Carico statico (F)
PHB	360422	1.8 kg	3335N

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europa

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**