


SUPPORTO DOPPIO NVENT CADDY PYRAMID ST



FEATURES

Ideale per sostenere i percorsi multipli di tubi, passerelle portacavi e unità di trattamento dell'aria

La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

SPECIFICATIONS

Fattore di sicurezza del carico statico:	3:1
Finitura:	Zincata a caldo
Materiale:	Polyethylene;Polypropylene;Steel
Temperatura:	Da -45 a 65 °C

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza 1 (L1)	Length 2 (L2)	Altezza (H)	Larghezza (Largh.)	Area della superficie
PSB24A	360475	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²
PSB36A	360477	914 mm	978 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²
PSB42A	360478	1067 mm	1143 mm	142 mm	203 mm	183225mm ²


Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Peso unitario	Carico statico (F)
PSB24A	360475	2 kg	8900N
PSB36A	360477	4 kg	8900N
PSB42A	360478	4 kg	13340N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

I carichi statici sono intesi come distribuiti in modo uniforme.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER