



SUPPORTO UNIVERSALE NVENT CADDY PYRAMID



FEATURES

I dadi prigionieri in acciaio inox consentono metodi personalizzati di fissaggio alla base di supporto, incluso il semplice fissaggio di profilo strut in acciaio inox, barre filettate o altri attrezzi specifici del progetto

La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanic

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione

Includes square holes for creating an H-Frame with a 12" (305 mm) cross support (PBU16 only)

La base è realizzata con materiale termoplastico stabilizzato ai raggi UV

SPECIFICATIONS

Fattore di sicurezza del carico statico:	3:1
Materiale:	Polyethylene;Polypropylene;Stainless Steel 18-8 (EN 1,4305)
Temperatura:	Da -45 a 65 °C


Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza 1 (L1)	Length 2 (L2)	Altezza (H)	Larghezza (Largh.)	Dimensioni della filettatura (TS)
PBU6M	360495	140 mm	196 mm	102 mm	150 mm	M10
PBU10M	360496	254 mm	318 mm	102 mm	201 mm	M10
PBU16M	360497	406 mm	480 mm	102 mm	201 mm	M10

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Hole Quantity	A	B	Area della superficie	Carico statico (F)
PBU6M	360495	3	114 mm	57 mm	26452mm ²	1330N
PBU10M	360496	2	218 mm		59355mm ²	4450N
PBU16M	360497	2	165 mm		91613mm ²	6670N

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER