

MECCANISMO DI BLOCCAGGIO PER SISTEMA DI CATENARIE NVENT CADDY SPEED LINK



FEATURES

la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni

Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo.

Cable spread of 60 degrees allows positioning the device closer to the structure

I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti.

SPECIFICATIONS


Table 1/1

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Diametro del cavo	Altezza (H)	Larghezza (Largh.)	Spessore (S)
SLK6C2	196820	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	6 mm	108 mm	41 mm	30 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

I meccanismi di bloccaggio devono essere usati solo con bobine di cavo nVent CADDY Speed Link e i relativi accessori e devono essere abbinati allo stesso specifico diametro del cavo in acciaio del meccanismo di bloccaggio. Non usare con altri cavi.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER