NVENT CADDY SPEED LINK SLDM CON ANCORETTA

FEATURES

- Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad ancoretta pre-assemblato
- Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi
- Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione
- Elegante, le ridotte dimensioni del dispositivo di bloccaggio riducono l'impatto visivo
- Dispositivo di bloccaggio senza utensili è regolabile anche dopo l'installazione

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Finitura	Diametro del cavo	Lunghezza del cavo	A
SLDM615L2T	196044	Acciaio	Elettrozincato	1.5 mm	2m	39 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	B	Carico statico (F)
SLDM615L2T	196044	5 mm	195N

Dimensione della barra filettata (DBR): 6
Lunghezza (L): 7 mm
Larghezza (Largh.): 9.2 mm
Altezza (H): 24.5 mm

DIAGRAMS





AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.