



KIT BOBINA NVENT CADDY SPEED LINK SLK



FEATURES

Il kit include una bobina di filo d'acciaio nVent CADDY Speed Link e i dispositivi di bloccaggio nVent CADDY Speed Link SLK

La bobina di filo e dispositivi di bloccaggio sono nello stesso imballo, al fine di semplificare il trasporto in cantiere e ridurre i volumi di stoccaggio.

L'imballaggio intelligente permette all'installatore di srotolare la lunghezza di cavo necessaria senza dovere aprire la scatola.

Perfetto per aggiunte su installazioni esistenti o quando sono richieste lunghezze di cavo non standard

Il cavo in acciaio è costituito da sette trefoli composti ciascuno da sette fili elementari in acciaio di tipo aeronautico.

la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni

Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo.

Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load

I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti.

Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice.

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Numero catalogo	Codice articolo	Diametro del cavo	Lunghezza	Numero dei dispositivi di bloccaggio
SLK15L500PACK	196045	1.5 mm	150 m	100
SLK15L50MPACK	196046	1.5 mm	50 m	25

Numero catalogo	Codice articolo	Diametro del cavo	Lunghezza	Numero dei dispositivi di bloccaggio
SLK2L100PACK	196047	2 mm	100 m	50

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER