

NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON TERMINALE FILETTATO PER TASSELLO



CERTIFICATIONS



FEATURES

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale con barra filettata pre-assemblata

Si fissa direttamente a tasselli con filetto interno o accessori con fori filettati

Si collega a strutture a trapezio, corpi illuminanti, dispositivi HVAC o cartellonistica

SPECIFICATIONS

Fattore di sicurezza del carico statico:	5:1
Finitura:	Elettrozincato
Materiale:	Steel;Polypropylene;Zinc Alloy
È conforme a:	HVAC-DCS SMACNA

Table 1/2


Numero catalogo	Codice articolo	Diametro del cavo	Lunghezza del cavo	Dimensione della barra filettata (DBR)	Lunghezza della vite (L)	Altezza (H)
SLK15L1SEM6	196564	1.5 mm	1 m	6	25mm	55 mm
SLK15L1SEM8	196565	1.5 mm	1 m	8	45mm	55 mm

Numero catalogo	Codice articolo	Diametro del cavo	Lunghezza del cavo	Dimensione della barra filettata (DBR)	Lunghezza della vite (L)	Altezza (H)
SLK15L2SEM6	196566	1.5 mm	2m	6	25mm	55 mm
SLK15L2SEM8	196567	1.5 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK15L3SEM6	196568	1.5 mm	3m	6	25mm	55 mm
SLK15L3SEM8	196570	1.5 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L2SEM8	196559	2 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK2L3SEM8	196561	2 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L5SEM6	196562	2 mm	5m	6	25mm	55 mm
SLK2L5SEM8	196563	2 mm	5m	8	45mm	55 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Larghezza (Largh.)	Spessore (S)	Angolo (a)	Carico statico (F)
SLK15L1SEM6	196564	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM8	196570	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER