

NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON TERMINALE AD Y E DUE ANCORETTE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e due terminali ad ancoretta pre-assemblati

Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi

Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione

SPECIFICATIONS

Diametro del cavo:	1,5 mm
Fattore di sicurezza del carico statico:	5:1
Finitura:	Elettrozincato
Materiale:	Steel;Zinc Alloy;Polypropylene
È conforme a:	HVAC-DCS SMACNA

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza del cavo	Lunghezza del cavo in acciaio "Y" (YL)	A	B	Carico statico (F)
-----------------	-----------------	--------------------	--	---	---	--------------------


SLK15Y300L3R 2	196648	3m	0.3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y500L3	196528	3m	0.5m	39 mm	5 mm	195N

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Quantità confezione
SLK15Y300L3R2	196648	2.0000
SLK15Y500L3	196528	1.0000

Spessore (S): 12.5 mm
Larghezza (Largh.): 19 mm
Altezza (H): 55 mm
Angolo (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER