



## NVENT CADDY SPEED LINK SLS CON GANCIO



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato

Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY

Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolo con il gancio

Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche

La molla di ritegno fornisce una connessione sicura

Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa

La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi

Si installa in profili strut senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel profilo stesso

### SPECIFICATIONS

<b>Fattore di sicurezza del carico statico:</b>	5:1
<b>Finitura:</b>	Elettrozincato
<b>Materiale:</b>	Steel;Zinc Alloy;Polypropylene
<b>È conforme a:</b>	HVAC-DCS SMACNA

<b>Numero catalogo</b>	<b>SLS2L10</b>	<b>SLS2L2</b>	<b>SLS2L3</b>	<b>SLS3L10</b>	<b>SLS3L3</b>	<b>SLS3L5</b>
Codice articolo	196746	196742	196743	196752	196749	196750
Diametro del cavo	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Lunghezza del cavo	10m	2m	3m	10m	3m	5m
A	57 mm	57 mm	57 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm
B	20 mm	20 mm	20 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm
C	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm
Altezza 1 (H1)	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm
Height 2 (H2)	43.5mm	43.5mm	43.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm
Dimensioni della filettatura (TS)	M8	M8	M8	M12	M12	M12
Larghezza (Largh.)	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Diametro del foro (HS)	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm
Dimensione dell'asola (DA)	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm
Spessore (S)	4 mm Max	4 mm Max	4 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max
Carico statico (F)	270N	270N	270N	670N	670N	670N
Quantità confezione	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

## **ADDITIONAL PRODUCT DETAILS**


---

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted.

Il carico totale per cavo in un trapezio multilivello non deve eccedere il carico statico ammissibile.

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**