



## NVENT CADDY SPEED LINK SLS CON TERMINALE FILETTATO PER TASSELLO



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale con barra filettata pre-assemblata

Si fissa direttamente a tasselli con filetto interno o accessori con fori filettati

La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi

Si installa in profili strut senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel profilo stesso

### SPECIFICATIONS

<b>Diametro del cavo:</b>	2 mm
<b>Fattore di sicurezza del carico statico:</b>	5:1
<b>Finitura:</b>	Elettrozincato
<b>Materiale:</b>	Steel;Polypropylene;Zinc Alloy
<b>È conforme a:</b>	HVAC-DCS SMACNA

Table 1/1

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza del cavo	Dimensione della barra filettata (DBR)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico (F)
SLS2L2SEM8	196756	2m	8	45mm	270N

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza del cavo	Dimensione della barra filettata (DBR)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico (F)
SLS2L3SEM8	196757	3m	8	45mm	270N

**Dimensione dell'asola (DA):** 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

**Diametro del foro (HS):** 8 - 10 mm

**Larghezza (Largh.):** 16 mm

**Height 2 (H2):** 43.5mm

**Altezza 1 (H1):** 53mm

**Dimensioni della filettatura (TS):** M8


**Spessore (S):** 4 mm Max

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

Il carico totale per cavo in un trapezio multilivello non deve eccedere il carico statico ammissibile.

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

**America del Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**