

DADO RAPIDO PER PROFILO STRUT CON BARRETTA FILETTATA



FEATURES

Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard

Dado rapido preassemblato pronto per il montaggio

La molla permette il saldo posizionamento sino a quando il dado non viene stretto

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Dimensione della barra filettata (DBR)	Lunghezza 1 (L1)	Length 2 (L2)	A	B
QSNM10040EG	592922	10	22 mm	50 mm	8 mm	4 mm
QSNM8040EG	592912	8	26 mm	50 mm	6 mm	4 mm


Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	C	Coppia (TQ)	Carico statico 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
QSNM10040EG	592922	41 mm	55 N·m	4400N	4400N	4900N
QSNM8040EG	592912	41 mm	28 N·m	3300N	3300N	3300N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents 1.5 mm strut channel thickness. Static Load 2 represents 2.0 mm strut channel thickness. Static Load 3 represents 2.5 mm strut channel thickness.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER