

PERNO FILETTATO



FEATURES

Lunghezze di pretaglio della barra filettata

SPECIFICATIONS


Classe di qualità: 4,6
Finitura: Elettrozincato
Materiale: Acciaio

Table 1/1

Numero catalogo	Codice articolo	Dimensione della barra filettata (DBR)	Lunghezza (L)
051M10025	400345	M10	25 mm
051M8025	400336	M8	25 mm
051M10040	400346	M10	40 mm
051M8040	400337	M8	40 mm
051M10060	400347	M10	60 mm
051M8060	400338	M8	60 mm
051M8070	593465	M8	70 mm
051M10080	400349	M10	80 mm
051M8080	400340	M8	80 mm
051M10090	593505	M10	90 mm
051M10100	400351	M10	100 mm

Numero catalogo	Codice articolo	Dimensione della barra filettata (DBR)	Lunghezza (L)
051M8100	400342	M8	100 mm
051M10150	593516	M10	150 mm
051M8120	593476	M8	120 mm
051M8150	593477	M8	150 mm

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER