


DISCONNECTING LINK



CARATTERISTICHE

Allows for quick and easy disconnection of the earthing system to facilitate testing of the earth in isolation

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets

SPECIFICHE

Materiale: Copper

È conforme a: IEC® EN 62561-1:2017 Class H

Table 1/2

Codice a catalogo	Finitura	Larghezza 1 (W1)	Larghezza 2 (W2)	Altezza (H)	Spessore (T)	Lunghezza (L)
DLINKC	Bare	100mm	50mm	90mm	6mm	125mm
DLINKT	Tinned	100mm	50mm	90mm	6mm	125mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Misura del filetto (TS)	Peso unitario
DLINKC	M10	0.77kg
DLINKT	M10	0.77kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.

DIAGRAMS



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER