

CRIMPING COMPRESSION TOOL DIE, TYPE ML, HEAVY-DUTY DIN46235, #7 STRANDED-1/0 STRANDED, 10 MM² STRANDED-50 MM² STRANDED

CODICE A CATALOGO

PKML1050



CARATTERISTICHE

Suitable for cable lugs and connectors

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Article Number: 716993

Tipo di capocorda/connettore: Heavy-Duty DIN46235

Dimensioni conduttore: #7 Stranded - 1/0 Stranded; 10 mm² Stranded - 50 mm² Stranded

Larghezza dell'increspatura: 5mm

Tool: MLB

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER