

CRIMPING COMPRESSION TOOL DIE, TYPE ML, HEAVY-DUTY DIN46235, #3 STRANDED-4/0 STRANDED, 25 MM² STRANDED-95 MM² STRANDED

CODICE A CATALOGO

PKML2529



CARATTERISTICHE

Suitable for cable lugs and connectors

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Article Number: 716995

Lug/Connector Type: Heavy-Duty DIN46235

Conductor Size: #3 Stranded - 4/0 Stranded; 25 mm² Stranded - 95 mm² Stranded

Crimping Width: 5mm

Tool: MLB

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER