

CRIMPING COMPRESSION TOOL DIE, TYPE M2, STANDARD, 300 MM² STRANDED, 600 KCMIL STRANDED

CODICE A CATALOGO

RKM2300



CARATTERISTICHE

Suitable for cable lugs and connectors

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Article Number: 716942

Tipo di capocorda/connettore: Standard

Dimensioni conduttore: 300 mm² Stranded; 600 kcmil Stranded

Larghezza dell'increspatura: 5mm

Tool: M2H; M2M

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER