


JOINT BOND T6 COMPLETE WELDER PAIR, SIGNAL, 1" TAB BOND TERMINAL STYLE, 35 MM² ROPELAY

CODICE A CATALOGO

SBST6X2



CARATTERISTICHE

Complete welder assembly provides a convenient means of attaching jumper bonds to the head of the rail, across the joint

Connection is made within the confines of the splice bar

Includes mold cleaner

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Article Number: 222628

Materiale: Steel; Graphite; Thermoplastic

Tipo di rotaia: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Stile terminale collegamento: 1" Tab

Dimensioni conduttore: 35 mm² Ropelay

Diametro esterno conduttore, nominale: 7.75mm

Lunghezza collegamento: 177.8mm

Stile saldatore: T6

Solo stampo: No

Stampo di ricambio: SBSX2

Materiale per saldatura: SB25 x 2, Sold Separately

Telaio: SBSX2F, Sold Separately

Clip per collegamento: SBS119 x 2, Sold Separately

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER