CABLE TO WEB OF RAIL MOLD ONLY, SIGNAL, FIELD-MADE BOND TERMINAL STYLE, 50 MM² SOLID, RIGHT HAND

CODICE A CATALOGO

SBWW6RH

CARATTERISTICHE

Replacement mold designed for the installation of track circuits and jumper bonds to the neutral axis

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Graphite
Tipo di rotaia: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections
Stile terminale collegamento: Field-made
Dimensioni conduttore: 50 mm² Solid
Diametro esterno conduttore, nominale: 8mm
Stile saldatore: T21
Orientamento: Right Hand
Solo stampo: Yes
Materiale per saldatura: SB32 or SB25PLUSF80, Sold Separately
Handle Clamp: C105B, Sold Separately

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o

annullare la vostra garanzia.

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.