

NVENT ERICO CLIP PER ROTAIE, A MARTELLO, CONDUTTORE IN PARALLELO



FEATURES

Design per fissaggio "a martello"

Mantiene saldamente in posizione i conduttori dello stampo, riducendo la manutenzione e migliorando la sicurezza sul lato della strada

Installazione rapida e facile con un martello

È idoneo per diversi profili di rotaie

Non richiede la rimozione del materiale della massicciata

Il rivestimento proprio a più strati assicura una protezione ottimale contro la corrosione

SPECIFICATIONS

Tipo di rotaia: Sezioni di rotaia a T da 85 lb 141 a lb



Finitura: Rivestimento brevettato multi-strato

Materiale: Acciaio armonico

Table 1/1

Numero catalogo	Lunghezza (L)	Larghezza (Largh.)	Spessore piede rotaia (SPR)	Diametro (Ø)
SBA252S0	42.67 mm	50.8 mm	13.21 mm	18.03 mm
SBA252S1	42.67 mm	50.8 mm	13.21 mm	23.4 mm
SBA252S2	42.67 mm	50.8 mm	13.21 mm	29.5 mm

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.