


PROFILO DI MONTAGGIO ESTERNO | ARMADI, CLPO



Un accessorio standard e pronto all'uso, compatibile con lo schema di fori standard di nVent HOFFMAN, che semplifica le operazioni di fornitura e installazione.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Profilo universale per il montaggio in profondità e in larghezza sullo schema di fori DIN da 25 mm sul telaio dell'armadio. Il profilo di 75 mm di larghezza è dotato di tre file di fori di cui uno è ruotato di 90°. Ciò rende possibile il montaggio di profili CLPO in entrambe le direzioni. CLPO consente di aumentare lo spazio utile di 25 mm.

Materiale: Acciaio zincato da 1,5 mm.

Quantità nell'imballaggio: 4 profilati.

SPECIFICHE

Spessore: 1.5mm
Finitura: Galvanized
Materiale: Mild Steel

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Max Load	Spedizione rapida
CLPO1000	74mm	43mm	911mm	1400N	No
CLPO1200	74mm	43mm	1111mm	1200N	No
CLPO400	74mm	43mm	311mm	2400N	No
CLPO500	74mm	43mm	411mm	2400N	No
CLPO600	74mm	43mm	511mm	2400N	No
CLPO800	74mm	43mm	711mm	1800N	No
CLPO300	74mm	43mm	211mm	2400N	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER