

BARRE DI SUPPORTO TRASVERSALI PARZIALI SF, SFBP



Queste barre di supporto consentono il montaggio dei telai girevoli ad altezza parziale in casse e armadi in acciaio, fornendo un solido metodo di fissaggio.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Consentono un'altezza parziale dei telai girevoli da montarsi in armadi Multi-Mount, e armadi Multi-Flex. Le strutture girevoli possono essere montate con apertura sia destra che sinistra.

Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.

Quantità nell'imballaggio: Un kit completo include le staffe di montaggio per un telaio girevole.

Specifiche di montaggio: Per Multi-Mount, da usarsi con i profili AVB. Per armadi da pavimento, da montarsi direttamente sulla struttura dell'armadio o regolabile in profondità ad intervalli di 25 mm tramite accessorio CLKP.

SPECIFICHE

- Spessore:** 3mm
Materiale: Mild Steel
Finitura: Verniciatura a polvere

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Materiale della recinzione | Spedizione rapida |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------------------------|-------------------|
| SFBP600 | 106mm | 600mm | 31mm | Mild Steel | No |
| SFBP800 | 106mm | 800mm | 31mm | Mild Steel | No |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER