

CPP TAPERED PLASTIC SCREW-IN PLUG FOR A12, A22 AND A32K



FEATURES

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICATIONS

Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)

Table 1/2


Numero catalogo	Codice articolo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)
EL10CPPB100	153060	10 mm	#3		17 mm	13 mm
EL12CPPB100	153070	12 mm	#4	10M	17 mm	13 mm
EL14CPPB100	153080	14 mm			22 mm	13 mm
EL16CPPB100	153090	16 mm	#5	15M	22 mm	13 mm
EL18CPPB100	153100	18 mm			27 mm	13 mm
EL20CPPB100	153110	20 mm	#6	20M	27 mm	13 mm
EL22CPPB100	153120	22 mm	#7		33 mm	16 mm
EL25CPPB100	153130	25 mm	#8	25M	33 mm	16 mm
EL28CPPB100	153140	28 mm	#9	30M	37 mm	16 mm
EL30CPPB100	153150	30 mm			37 mm	16 mm

Numero catalogo	Codice articolo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro (Ø)	Altezza (H)
EL32CPPB100	153160	32 mm	#10		42 mm	16 mm
EL36CPPB50	153180	36 mm	#11	35M	46 mm	16 mm
EL40CPPB50	153200	40 mm			52 mm	16 mm
EL50CPPB40	153220	50 mm			64 mm	16 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Colore
EL10CPPB100	153060	Giallo
EL12CPPB100	153070	Rosso
EL14CPPB100	153080	Verde
EL16CPPB100	153090	Nero
EL18CPPB100	153100	Bianco
EL20CPPB100	153110	Giallo
EL22CPPB100	153120	Blu
EL25CPPB100	153130	Rosso
EL28CPPB100	153140	Nero
EL30CPPB100	153150	Bianco
EL32CPPB100	153160	Giallo
EL36CPPB50	153180	Blu
EL40CPPB50	153200	Verde
EL50CPPB40	153220	Nero

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro

rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER