


KIT SUPPORTO BARRA CABS



CERTIFICATIONS



FEATURES

Per tutte le tipologie di barre collettrici

Migliora la resistenza alla piegatura interbloccando o bloccando due profili

Veloce e facile da installare

Isolatori privi di alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Numero catalogo	Codice articolo	Corrente di applicazione tipica nominale	Barre per fase	Spessore della barra	Larghezza barra colletttrice	Max Working Voltage, IEC (Ui)
CABS4-5TN-400	549310	400 – 4,500 A	1 – 4	5 mm	30 – 125 mm	1,000 VAC, 1,500 VDC


Table 2/3

Numero catalogo	Codice articolo	Temperatura di funzionamento	C	B	Larghezza (Largh.)	A
CABS4-5TN-400	549310	-40 to 130 °C	325 mm	75 mm	350 mm	300 mm

Table 3/3

Numero catalogo	Codice articolo	Peso unitario
CABS4-5TN-400	549310	0.800 kg

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER