

FRONT PANEL, ANODIZED, UNSHIELDED, SCREW ASSEMBLY

Anodized front panel, unshielded version, Al, 2.5 mm.



CERTIFICATIONS



FEATURES

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, anodized

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Número catalogo	Treated Edges	Front Finish	Rear Finish	EMC Shielding	Rack Width	Package Quantity
30807-416	Si.	Anodized	Anodized	No	84 HP	1
30807-494	Si.	Anodized	Anodized	No	42 HP	1
30807-506	Si.	Anodized	Anodized	No	84 HP	1
30807-596	Si.	Anodized	Anodized	No	84 HP	1
30807-764	Si.	Anodized	Anodized	No	42 HP	1
30807-771	Si.	Anodized	Anodized	No	63 HP	1
30807-776	Si.	Anodized	Anodized	No	84 HP	1
30808-067	Si.	Anodized	Anodized	No	63 HP	1

Numero catalogo	Treated Edges	Front Finish	Rear Finish	EMC Shielding	Rack Width	Package Quantity
30810-432	Si.	Anodized	Anodized	No	2 HP	5
30818-741	No	Anodized	Conductive	No	2 HP	5
30807-481	Si.	Anodized	Anodized	No	4 HP	5
30807-482	Si.	Anodized	Anodized	No	6 HP	5
30807-483	Si.	Anodized	Anodized	No	10 HP	5
30807-484	Si.	Anodized	Anodized	No	8 HP	5
30807-485	Si.	Anodized	Anodized	No	12 HP	5
30807-487	Si.	Anodized	Anodized	No	21 HP	5
30807-496	Si.	Anodized	Anodized	No	28 HP	5
30807-501	Si.	Anodized	Anodized	No	14 HP	5
30807-508	Si.	Anodized	Anodized	No	3 HP	5
30807-509	Si.	Anodized	Anodized	No	7 HP	5
30807-510	Si.	Anodized	Anodized	No	5 HP	5
30807-778	Si.	Anodized	Anodized	No	4 HP	5
30807-777	Si.	Anodized	Anodized	No	5 HP	5
30807-752	Si.	Anodized	Anodized	No	6 HP	5
30807-753	Si.	Anodized	Anodized	No	10 HP	5
30807-755	Si.	Anodized	Anodized	No	12 HP	5
30807-757	Si.	Anodized	Anodized	No	21 HP	5
30807-758	Si.	Anodized	Conductive	No	14 HP	5
30807-766	Si.	Anodized	Anodized	No	28 HP	5
30807-779	Si.	Anodized	Anodized	No	8 HP	5
30807-780	Si.	Anodized	Anodized	No	16 HP	5
30807-833	Si.	Anodized	Anodized	No	7 HP	

Table 2/3						
Numero catalogo	Altezza	Product Type	Tipo	Rack Height	Larghezza	È conforme a
30807-416	84 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	2 U	426.4 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-494	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	213 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-506	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	426.4 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Numero catalogo	Altezza	ProductType	Tipo	Rack Height	Larghezza	È conforme a
30807-596	172.9 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	4 U	426.4 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-764	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	213 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-771	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	319.7 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-776	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	426.4 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30808-067	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	319.7 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30810-432	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	9.8 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30818-741	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	9.8 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-481	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	20 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-482	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	30.1 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-483	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	50.5 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-484	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	40.3 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-485	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	60.6 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-487	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	106.3 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-496	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	141.9 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Numero catalogo	Altezza	ProductType	Tipo	Rack Height	Larghezza	È conforme a
30807-501	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	70.8 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-508	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	14.9 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-509	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	35.2 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-510	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	25 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-778	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	20 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-777	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	25 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-752	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	30.1 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-753	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	50.5 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-755	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	60.6 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-757	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	106.3 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-758	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	70.8 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-766	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	141.9 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-779	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	40.3 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30807-780	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	80.9 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Numero catalogo	Altezza	ProductType	Tipo	Rack Height	Larghezza	È conforme a
30807-833	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	35.2 mm	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Table 3/3			
Numero catalogo	Montaggio	Materiale	Certificazioni
30807-416	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-494	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-506	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-596	Screw-on Front	Alluminio	
30807-764	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-771	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-776	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30808-067	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30810-432	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30818-741	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-481	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-482	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-483	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-484	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-485	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-487	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-496	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-501	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-508	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-509	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-510	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-778	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-777	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-752	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-753	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-755	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-757	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-758	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-766	Screw-on Front	Alluminio	RoHS

Numero catalogo	Montaggio	Materiale	Certificazioni
30807-779	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-780	Screw-on Front	Alluminio	RoHS
30807-833	Screw-on Front	Alluminio	RoHS

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER