

FRONT PANEL, FRONT SHIELDED, SIDE HINGED

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.



CERTIFICATIONS



FEATURES

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Numero catalogo	EMC Gasket Type	Treated Edges	Front Finish	Rear Finish	EMC Shielding	Rack Width
20848-611	Textile	No	Anodized	Conductive	No (Retrofittable)	84 HP
20848-617	Textile	No	Anodized	Conductive	No (Retrofittable)	84 HP

Table 2/3

Numero catalogo	Package Quantity	Altezza	Product Type	Tipo	Rack Height	Larghezza
-----------------	------------------	---------	--------------	------	-------------	-----------

20848-611	1	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	426.4 mm
20848-617	1	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	426.4 mm

Table 3/3

Numero catalogo	Montaggio	Materiale
20848-611	Hinged, Side	Alluminio
20848-617	Hinged, Side	Alluminio

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER