KIT DI FISSAGGIO A TRAVE

FEATURES

- Per installazioni dove il cavo non può essere fatto passare intorno alla trave d'acciaio
- Può sostenere due sistemi di catenarie che usano i singoli dadi a occhiello come punto di ancoraggio
- Il kit include morsetti e dadi a occhiello
- Si può installare nella parte superiore o inferiore di travi, putrelle o travi reticolari

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	Materiale	Finitura	Spessore flangia (SF)	Dimensione della barra filettata (DBR)	Carico statico 1 (F1)
SLBM12	196852	Acciaio	Electrogalvanized, Hot-Dip Galvanized	10 - 20 mm	12	400N

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
SLBM12	196852	700N	800N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il carico statico 1 rappresenta un punto di carico al centro dell'installazione delle catenarie. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the

catenary installation.

DIAGRAMS





AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.